

bimos

**Munka forgószék, szövetkárpit, talpakkal és lábtartó gyűrűvel, magas, Szín: BLACK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965319 BLACK
GTIN	4016849625508
Árucikk kategória	96B

**Leírás****Kivitel:**

Ülőlap és háttámla puha szövet kárpittal. Kényelmes és szellőzik. Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

**Szabvány:****DIN 68877****Műszaki leírás**

Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Ülőlap szélesség	460 mm
Lábkereszt kivitele	Talp lábtartó gyűrűvel
Lábkereszt anyaga	Műanyag
Szék anyagának színe	Fekete
Váz kivitele	5 karú lábkereszt

Súly	15,5 kg
Ülőfelület anyaga	Szövet
Háttámla magassága	580 mm
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Ülőlap mélység	470 mm
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Sorozat	Work-Tec
Kivitel	magas üléspozíció
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	590 - 860 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

## Tartozék

Talpak(1 készlet = 5 darab)	963188
-----------------------------	--------