

bimos

Munka forgószék, szövetkárpit, talpakkal és lábtartó gyűrűvel, magas, Szín: BLUE**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965319 BLUE
GTIN	4016849625492
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

Ülőlap és háttámla puha szövet kárpittal. Kényelmes és szellőzik. Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

Szabvány:**DIN 68877****Műszaki leírás**

Szék anyagának színe	Kék
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Háttámla magassága	580 mm
Lábkereszt anyaga	Műanyag
Magasságállítás kivitele	Gázrugó

Súly	15,5 kg
Ülőlap mélység	470 mm
Lábkereszt kivitele	Talp lábtartó gyűrűvel
Ülőfelület anyaga	Szövet
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Ülőlap szélesség	460 mm
Sorozat	Work-Tec
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	590 - 860 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

Tartozék

Talpak(1 készlet = 5 darab)	963188
-----------------------------	--------