

bimos

Munka forgószék, Supertec, kerekkel, alacsony, Szín: BLACK**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965328 BLACK
GTIN	4016849625683
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

A Supertec kényelmes, puha, szellőzik, valamint rendkívül ellenállóképes, könnyen tisztítható és csúszásmentes. A mikropáncélozásnak köszönhetően egyesíti a szövet és a PU habzivacs előnyeit.

Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

Szabvány:**DIN 68877****Műszaki leírás**

Súly	13,5 kg
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Lábkereszt anyaga	Acél
Szék anyagának színe	Fekete
Ülőlap mélység	470 mm

Ülőlap szélesség	460 mm
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Háttámla magassága	580 mm
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Kivitel	kerekekkel
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 - 630 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

Tartozék

Kerekek(1 készlet = 5 darab)	963187
------------------------------	--------