

bimos

**Munka forgószék, Supertec, talppal és lábtartó gyűrűvel, magas, Szín: BLACK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965329 BLACK
GTIN	4016849625515
Árucikk kategória	96B

**Leírás****Kivitel:**

A Supertec kényelmes, puha, szellőzik, valamint rendkívül ellenállóképes, könnyen tisztítható és csúszásmentes. A mikropáncélozásnak köszönhetően egyesíti a szövet és a PU habzivacs előnyeit.

Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

**Szabvány:****DIN 68877****Műszaki leírás**

Lábkereszt anyaga	Acél
Lábkereszt kivitele	Talp lábtartó gyűrűvel
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Háttámla magassága	580 mm
Súly	15,5 kg

Ülőlap szélesség	460 mm
Ülőlap mélység	470 mm
Szék anyagának színe	Fekete
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Kivitel	magas üléspozíció
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	590 - 860 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

---

## Tartozék

Talpak(1 készlet = 5 darab)	963188
-----------------------------	--------