

**KERN****Akasztós mérleg, HCB típus, Maximális mérlegelési tartomány: 500kg**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	479435 500
GTIN	4045761144460
Árucikk kategória	47D

## Leírás

### Kivitel:

- **Egyszerű kezelés 3 nyomógombbal.**
- **Tara nyomógomb, helyezze rá az üres edényt és állítsa a mutatót nullára.**
- **Hold nyomógomb, a kijelző 5 másodpercig kimerevíthető.**
- **A mérlegelési mértékegység átkapcsolható: kg, N és lb.**

### Tartalom:

Nemesacél karabiner, nemesacél S akasztó (az 500 / 1000 méretnél nem alap kivitelben) és 3 db 081561sz.LR6 méretű elem.

### Opcionális tartozék:

Biztonsági záras sékli és akasztó külön ajánlatkérésre.

## Műszaki leírás

Ház mélysége	42 mm
Ház magassága	152 mm
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Leolvasás	1000 g

Nettó tömeg	0,35 kg
Ház szélessége	80 mm
Maximális mérlegelési tartomány	500 kg
A tartalmazott elemek száma	3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR6
Energiaellátás	Elemes
Gyártó jelölése	HCB
Termék fajtája	Függő-/darumérleg

---

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------