

KERN**Akasztós mérleg, HCB típus, Maximális mérlegelési tartomány: 1000kg**

Rendelési adatok

Rendelés száma	479435 1000
GTIN	4045761152762
Árucikk kategória	47D

Leírás

Kivitel:

- **Egyszerű kezelés 3 nyomógombbal.**
- **Tara nyomógomb, helyezze rá az üres edényt és állítsa a mutatót nullára.**
- **Hold nyomógomb, a kijelző 5 másodpercig kimerevíthető.**
- **A mérlegelési mértékegység átkapcsolható: kg, N és lb.**

Tartalom:

Nemesacél karabiner, nemesacél S akasztó (az 500 / 1000 méretnél nem alap kivitelben) és 3 db 081561sz.LR6 méretű elem.

Opcionális tartozék:

Biztonsági záras sékli és akasztó külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Ház szélessége	80 mm
Leolvasás	2000 g
Nettó tömeg	0,55 kg
Ház magassága	150 mm

Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Maximális mérlegelési tartomány	1000 kg
Ház mélysége	48 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR6
A tartalmazott elemek száma	3
Energiaellátás	Elemes
Gyártó jelölése	HCB
Termék fajtája	Függő-/darumérleg

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------