

**KERN****Kompakt mérleg, ECB típus, Maximális mérlegelési tartomány: 10000g**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	479452 10000
GTIN	4045761161429
Árucikk kategória	47D

## Leírás

### Kivitel:

Nagyméretű háttérvilágítású LCD kijelző (számméret 21 mm). Nemesacél mérleg lap.  
Nagyon egyszerű kezelés 2 nyomógommbal.

- **Tára funkció (kimérő funkció) a kijelző egyszerű nullázásához.**
- **Elemes működés, 3 perc után automatikusan kikapcsol.**
- **Hálózati adapter csatlakoztatása lehetséges.**

### Opcionális tartozék:

6 darab elem 081561 sz. LR6 méret, hálózati adapter vagy akku külön rendelésre.

## Műszaki leírás

Magasság	60 mm
Mélység	300 mm
Mérleg lap mérete	320×260
Leolvasás	5 g
Szélesség	320 mm
Nettó tömeg	2,6 kg
Maximális mérlegelési tartomány	10000 g
A tartalmazott elemek száma	2

A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081561 LR6
Energiaellátás	Elemes
Kalibrálás	K2
Termék fajtája	Kompakt mérleg

## Szolgáltatások

KalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 50 kg	027700 50
DAkKS kalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 50	027710 50

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------