

HOLEX**6-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 12mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 631020 12 |
| GTIN | 4045197161857 |
| Árucikk kategória | 62A |

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Szabvány:**DIN 3124-S****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

GARANT és HOLEX 6-szög dugókulcs fejek colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 631032 sz.; HOLEX: 631022 sz.).

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|--------------------|
| Hossz | 25 mm |
| Profil oldali Ø | 16,8 mm |
| Kulcsnyílás | 12 mm |
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll |
| Profil | 6-szög dugókulcs |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |

| | |
|----------------|---------------|
| Felület | krómozott |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |