

KERN**Számlálórendszer, CCS típus, Maximális mérlegelési tartomány: 60kg**

Rendelési adatok

Rendelés száma	479542 60
GTIN	4045761153288
Árucikk kategória	47D

Leírás

Kivitel:

- **Pontos számlálómérleg automatikus referencia-optimalizálással (fokozatosan javítja a résztömeg átlagértékét).**
- **A céldarabszám ill. célsúly beprogramozható hangjelzéssel.**
- **Számláló összmemória az azonos számlált darabok teljes darabszámának és össztömegének összeadásához.**
- **Referencia darabszám és referencia súly választható.**
- **Hálózati és akkus üzem lehetséges.**
- **CAL beállító program: A pontosság beállítására, (szükséges kalibráló súly külön rendelésre).**
- **Átkapcsolható darabszám- és tömegkijelzés.**

A számlálórendszer egy **referenciamérlegből és egy mennyiségmérlegből (platós mérleg)** áll 2,0 m összekötő kábellel.

Tartalom:

Hálózati adapter 230 V/50 Hz, referencia mérleghez való munkavédelmi fedéllel.

Opcionális tartozék:

Belső akkumulátor, jelzőlámpa külön rendelésre.

Figyelem:

A kalibráláshoz kérjük, válassza ki mindkét felajánlott tételt, mert mind a referencia mérleget, mind a mennyiségmérleget (platós mérleget) kalibrálni kell.

Műszaki leírás

Berezgési idő	2 s
Mélység	350 mm
Platós mérleg mélysége	400 mm
Maximális mérlegelési tartomány	0 - 60 kg
Darabsúly min.	1 g
Szélesség	320 mm
Linearitás	± 0,2 g
Platós mérleg szélessége	500 mm
Platós mérleg magassága	137 mm
Ismételhetőség	0,1 g
Leolvasás	0,1 g
Nettó tömeg	13 kg
Magasság	125 mm
Mérleg lap mérete	294×225 mm
Mennyiségmérleg leolvasása	2 g
Energiaellátás	Akkus
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Termék fajtája	Számláló mérleg