



Kisméretű villáskulcs készlet, Nikkelbevonatra krómozott, Kulcsok száma: 15T



Rendelési adatok

Rendelés száma	612400 15T
GTIN	4018754080557
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Nagyon vékony fejekkel. Különböző villaszög (15° és 75°), mindkét oldalon azonos kulcsnyílás.

Felhasználás:

Különösen szűk helyeken végzendő szerelési munkákhoz.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Tartalom:

1–1 db 612200 / 612205 sz. kisméretű villáskulcs: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 méret textil felgöngyölhető tokban

Műszaki leírás

Kulcsok száma	15
Csomagolás	Összehajtogatható tok
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	75 fok
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Nikkelbevonatra krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Kisméretű villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	612200 10
Kisméretű villáskulcs Kulcsnyílás 4,5 mm	612200 4,5
Kisméretű villáskulcs Kulcsnyílás 6 mm	612200 6
Kisméretű villáskulcs Kulcsnyílás 12 mm	612200 12
Kisméretű villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm	612200 8
Kisméretű villáskulcs Kulcsnyílás 5,5 mm	612200 5,5
Kisméretű villáskulcs Kulcsnyílás 14 mm	612200 14
Kisméretű villáskulcs Kulcsnyílás 3,5 mm	612200 3,5
Kisméretű villáskulcs Kulcsnyílás 3,2 mm	612200 3,2
Kisméretű villáskulcs Kulcsnyílás 7 mm	612200 7
Kisméretű villáskulcs Kulcsnyílás 9 mm	612200 9
Kisméretű villáskulcs Kulcsnyílás 4 mm	612200 4
Kisméretű villáskulcs Kulcsnyílás 5 mm	612200 5
Kisméretű villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	612200 13
Kisméretű villáskulcs Kulcsnyílás 11 mm	612200 11