

**Kulcs készlet, krómozott, Kulcsok száma: 12****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 610960 12 |
| GTIN | 4045197281609 |
| Árucikk kategória | 62A |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

1–1 db 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 sz. villáskulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13;
14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34 méret

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|-------------|
| Kulcsok száma | 12 |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Pofaállás 1 | 15 fok |
| Pofaállás 2 | 15 fok |
| Felület | krómozott |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |

Tartozék

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Villáskulcs Kulcsnyílások 21X23 mm | 610950 21X23 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 24X26 mm | 610950 24X26 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 16X17 mm | 610950 16X17 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 18X19 mm | 610950 18X19 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 20X22 mm | 610950 20X22 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 10X11 mm | 610950 10X11 |
| Műanyag tartó Kulcsok száma 12 | 611500 12 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 14X15 mm | 610950 14X15 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 6X7 mm | 610950 6X7 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 30X34 mm | 610950 30X34 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 12X13 mm | 610950 12X13 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 27X32 mm | 610950 27X32 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 8X9 mm | 610950 8X9 |