

**Kulcs készlet, krómozott, Kulcsok száma: 13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	610960 13
GTIN	4045197459596
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

1–1 db 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 sz. villáskulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13;
14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41 méret

Műszaki leírás

Kulcsok száma	13
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok
Felület	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Villáskulcs Kulcsnyílások 30X34 mm	610950 30X34
Villáskulcs Kulcsnyílások 20X22 mm	610950 20X22
Villáskulcs Kulcsnyílások 8X9 mm	610950 8X9
Villáskulcs Kulcsnyílások 16X17 mm	610950 16X17
Villáskulcs Kulcsnyílások 14X15 mm	610950 14X15
Villáskulcs Kulcsnyílások 10X11 mm	610950 10X11
Villáskulcs Kulcsnyílások 12X13 mm	610950 12X13
Villáskulcs Kulcsnyílások 6X7 mm	610950 6X7
Villáskulcs Kulcsnyílások 24X26 mm	610950 24X26
Villáskulcs Kulcsnyílások 18X19 mm	610950 18X19
Villáskulcs Kulcsnyílások 36X41 mm	610950 36X41
Villáskulcs Kulcsnyílások 21X23 mm	610950 21X23
Villáskulcs Kulcsnyílások 27X32 mm	610950 27X32