

**3M****Vlies csiszolószalag (A) DF-BL, 13×305 mm, Szemcseméret: 100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	558476 100
GTIN	4046719327676
Árucikk kategória	53M

**Leírás****Kivitel:**

Szakadásálló és rugalmas vlies csiszolószalag nagy **élstabilitással**.

Ideális vlies szalag kézi megvezetésű gépeken történő használathoz.

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével, hosszú élettartam, **egyenletes felületi finis, csekély hőképződés**.

**Felhasználás:**

Sorjázáshoz, mattításhoz és finiseléshez. A **csekély tágulású szövetalap** különösen sűrített levegős gépeken előforduló nagyobb terhelésekhez alkalmas.

**Műszaki leírás**

Szemcseméret	100
Festék	barna
Kivitel	A coarse
Finomsági fok	durva
Sorozat	DF-BL

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Csiszolószalag szélessége	13 mm
Csiszolószalag hossza	305 mm
Terméknév attribútum	13×305 mm
Termék fajtája	Vlies csiszolószalag

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas	20-25 m/s	
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	20 m/s	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	20 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	20 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	20 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	20 m/s	H
INOX	alkalmas	20 m/s	
Ti	alkalmas	20 m/s	
GG(G)	alkalmas	20 m/s	K
CuZn	alkalmas	20 m/s	N
Műanyag, GFK	alkalmas	20 m/s	
Fa	alkalmas	20 m/s	
Lakk	alkalmas	20 m/s	
Uni	alkalmas	20 m/s	
Száraz	alkalmas		