

**Csiszolószalag, cirkon korund (ZA) GRIT R, 75×2250 mm, Szemcsézet: 36****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 558455 36 |
| GTIN | 4014586278681 |
| Árucikk kategória | 56Z |

Leírás**Kivitel:**

Csúcsminőségű csiszolószalag, **rendkívül erős poliészterszövet**, teljesen műgyanta kötéssel, cirkonkorund (**ZA**) aktív csiszoló fedőréteg-kötéssel (hűvös csiszolás).

Felhasználás:

GX, GIS, GI sorozatú GRIT szalagcsiszoló gépekhez.

Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1 %

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Szemcsézet | 36 |
| Csiszolóanyag | Cirkon korund (ZA). |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Csiszolószalag szélessége | 75 mm |
| Csiszolószalag hossza | 2250 mm |
| Terméknév attribútum | 75×2250 mm |

Termék fajtája

Csiszolószalag

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 32-38 m/s | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 20-25 m/s | P |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | 32-38 m/s | H |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | 25-30 m/s | H |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | 20-25 m/s | H |
| INOX | alkalmas | 18-30 m/s | |
| Ti | alkalmas | 10-20 m/s | |
| GG(G) | alkalmas | 30-45 m/s | K |
| Fa | alkalmas | 23-26 m/s | |
| Száraz | alkalmas | | |