



Tool24 Smartline – függőleges szekrény szerszámbefogókkal felszerelve, Szerszámszár: HSK80



Rendelési adatok

Rendelés száma	979100 HSK80
GTIN	4045197885975
Árucikk kategória	9SA

Leírás

Kivitel:

Rugalmas eszközkidó rendszer forgácsoló- és szerelő szerszámok, mérőeszközök, munkavédelmi eszközök és számos fogyasztási termék tárolásához, kiadásához és nyilvántartásához. Amaster rendszerek az opcionális szekrénybővítéssel (slave rendszer) bővíthetőek. Az egyedileg megrendelhető szoftvercsomagokkal a rendszerek pontosan az Ön igényeihez igazíthatóak.

Padlón megvezetett függőleges fiókok központi zárral felszerelve. (Vészhelyzeti kioldásként használható). A fiókokban lévő tűzihorganyzott keret homlokoldalon 37 mm-es osztásban perforált a szerszámtartók, rögzítősinék, fenéktálcák és perforált lemezek rögzítéséhez. A függőleges fiókok egyenként kihúzhatóak. A fiókok nyitása automatikus. Ezáltal biztosított a szerszámokhoz való gyors hozzáférés.

Felhasználás:

Automatikus eszközkidó rendszer szerszámok és tartozékok tárolásához és nyilvántartásához.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, polcok RAL 5005 élénkkék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A függőleges szekrényeket csak teljesen egyenes padlók esetén lehet felállítani. A szekrények a padlón ill. falon történő rögzítéshez elő vannak készítve és azokat feltétlenül biztosítani kell

felborulás ellen. Ezek a függőleges szekrények csak a Tool24 Smartline 979000 S11M vagy 979000 S11M-EN fölérendelt rendszerrel működtethető.

HOA008120: 2400 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 2400 kg

Cabinet housing internal load capacity: 2400 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 2400 kg

Charge admissible corps d'armoire intérieur: 2400 kg

Szekrényház belső teherbírása: 2400 kg

Függőleges fiók teherbírása: 600 kg

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 717 mm

Mélység: 750 mm

Függőleges fiók szélessége: 155 mm

Függőleges fiók hasznos magassága: 1750 mm

Fiókok darabszáma: 4

Műszaki leírás

Szélesség	717 mm
Súly	320 kg
Magasság	2000 mm
Mélység	750 mm
Függőleges fiók szélessége	155 mm
Fiókok darabszáma	4
Függőleges fiók teherbírása	600 kg
Függőleges fiók kivitele	Padlón megvezetett
Szerszámbefogók száma	144
Szerszámtartók száma 970130	24
Tengelytávolság A	108 mm
Függőleges fiók hasznos magassága	1750 mm
Szekrényház belső teherbírása	2400 kg
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

