



## Tool24 PickOne – fölérendelt rendszer DE, Összes rekesz száma: 640



### Rendelési adatok

Rendelés száma	979200 640
GTIN	4045197885999
Árucikk kategória	9SA

### Leírás

#### Kivitel:

Eszközkiadó rendszer innovatív dobrendszerrel minden egyes termék biztonságos egyenkénti kivételének biztosításához. Nagyon gyors árukiétel a rövid hozzáférési időknek, magától nyíló rekesznek és a megfelelő kiadó rekeszen lévő látható jelzésnek köszönhetően. A Tool24 PickOne dobja akár négy különböző rekeszmérettel kapható standard konfigurációban és több mint 1000 kg-os teherbírásával kifejezetten ipari felhasználáshoz készült. Az érintőképernyő rugalmasan elhelyezhető a mindkét oldalra felszerelhető perforált falaknak köszönhetően. A master rendszer további slave rendszerekkel tetszőlegesen bővíthető és minden Tool24 hardver változattal kombinálható. Maximális számú tárhelyek, ideális kis méretű termékek, mint pl. váltólapkák kiadásához.

#### Tartalom:

Érintőképernyő 22 col, vonalkód leolvasó, számítógép Basic szoftvercsomaggal.

#### Szín:

Előlapok RAL 7035 világosszürke, ház RAL 5005 élénkkék **porszórt bevonattal**.

#### Figyelem:

A Tool24 PickOne dobja a kiadott termékportfóliótól függően az ügyfél szerint egyedileg 4 különböző rekeszmérettel konfigurálható. Forduljon szaktanácsadójaához.

A súlyadatok számítógép és képernyő nélkül értendők.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg  
Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg  
Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg  
Szekrényház belső teherbírása: 1000 kg  
Magasság: 2000 mm  
Szélesség: 1080 mm  
Mélység: 875 mm  
"A" rekesz száma: 640  
Súly: 275 kg

## Műszaki leírás

Mélység	875 mm
Súly	275 kg
Szélesség	1080 mm
Magasság	2000 mm
"A" rekesz száma	640
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003