



## Tool24 PickOne – fölérendelt rendszer EN, Összes rekesz száma: 160



### Rendelési adatok

Rendelés száma	979210 160
GTIN	4045197886064
Árucikk kategória	9SA

### Leírás

#### Kivitel:

Eszközkiadó rendszer innovatív dobrendszerrel minden egyes termék biztonságos egyenkénti kivételének biztosításához. Nagyon gyors árukievitel a rövid hozzáférési időknek, magától nyíló rekesznek és a megfelelő kiadó rekeszen lévő látható jelzésnek köszönhetően. A Tool24 PickOne dobja akár négy különböző rekeszmérettel kapható standard konfigurációban és több mint 1000 kg-os teherbírásával kifejezetten ipari felhasználáshoz készült. Az érintőképernyő rugalmasan elhelyezhető a mindkét oldalra felszerelhető perforált falaknak köszönhetően. A master rendszer további slave rendszerekkel tetszőlegesen bővíthető és minden Tool24 hardver változattal kombinálható. Legnagyobb rekesz méret, ideális nagyméretű termékek, pl. köszörűkorongok, védőszemüvegek kiadásához.

#### Tartalom:

Érintőképernyő 22 col, vonalkód leolvasó, számítógép Basic szoftvercsomaggal, angol operációs rendszer.

#### Szín:

Előlapok RAL 7035 világosszürke, ház RAL 5005 élénkkék **porszórt bevonattal.**

#### Figyelem:

A Tool24 PickOne dobja a kiadott termékportfóliótól függően az ügyfél szerint egyedileg 4 különböző rekeszmérettel konfigurálható. Forduljon szaktanácsadó-jához.

A súlyadatok számítógép és képernyő nélkül értendők.

Székrenyház belső teherbírása: 1000 kg

Hoffmann perforált fal osztás: 9×9 mm

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 1080 mm

Mélység: 875 mm

"D" rekesz száma: 160

Súly: 275 kg

## Műszaki leírás

Szélesség	1080 mm
Súly	275 kg
Mélység	875 mm
Magasság	2000 mm
"D" rekesz száma	160
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003