



Tool24 PickOne – alárendelt rendszer, Összes rekesz száma: 320



Rendelési adatok

Rendelés száma	979220 320
GTIN	4045197886095
Árucikk kategória	9SA

Leírás

Kivitel:

Eszközkiadó rendszer innovatív dobrendszerrel minden egyes termék biztonságos egyenkénti kivételének biztosításához. Nagyon gyors áru kivétel a rövid hozzáférési időknek, magától nyíló rekesznek és a megfelelő kiadó rekeszen lévő látható jelzésnek köszönhetően. A Tool24 PickOne dobja akár négy különböző rekeszmérettel kapható standard konfigurációban és több mint 1000 kg-os teherbírásával kifejezetten ipari felhasználáshoz készült. Az érintőképernyő rugalmasan elhelyezhető a mindkét oldalra felszerelhető perforált falaknak köszönhetően. A master rendszer további slave rendszerekkel tetszőlegesen bővíthető és minden Tool24 hardver változattal kombinálható. 2 rekesz változat, ideális hasonló méretű rekesz termékportfólió kiadásához, pl. kesztyűkhöz

Szín:

Előlapok RAL 7035 világosszürke, ház RAL 5005 élénkkék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A Tool24 PickOne dobja a kiadott termékportfóliótól függően az ügyfél szerint egyedileg 4 különböző rekeszmérettel konfigurálható. Forduljon szaktanácsadó-jához.

A súlyadatok számítógép és képernyő nélkül értendők.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg

Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg

Szekrényház belső teherbírása: 1000 kg

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 1080 mm

Mélység: 875 mm

"B" rekesz száma: 160

"C" rekesz száma: 160

Súly: 275 kg

Műszaki leírás

Magasság	2000 mm
Szélesség	1080 mm
Súly	275 kg
Mélység	875 mm
"B" rekesz száma	160
"C" rekesz száma	160
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003