



„Zyklop Speed“ irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 3/8 col, billenőfejjel és kioldóval



Rendelési adatok

Rendelés száma	635190
GTIN	4013288121875
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Szabadon **billenthető racsnis fej** meghatározott rögzítési pontokkal 0°-nál (csavarhúzóként használható) és kétoldalt 75°-os és 90°-os helyzetben. Munkaszög 5°, kioldóval és irányváltó tárcsával jobbos és balos meghúzáshoz.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Fogak száma: 72

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	8000 B
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Teljes hossz	199 mm
Fogak száma	72
Munkaszög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

Termék fajtája

Racsní