



## Csapterlep kulcs Pofaalak, Kulcsnyílás: 24mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	612900 24
GTIN	4018754003594
Árucikk kategória	63A

### Leírás

**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, négyszög csatlakozással rendelkező fej meghajtószerszámok befogásához, mint a racsnit, toldószer stb.

**Felhasználás:**

A különböző meghajtó szerszámok felhasználásának lehetősége miatt nehezen hozzáférhető helyeken lévő csavarok is könnyen elérhetők vele.

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél, krómozott; korongkefézett felület (éles szélek nélkül).

**Figyelem:**

Hozzávaló meghajtó szerszámokat lásd 632000 – 641350 és 655230 – 657766 sz.

### Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Kulcsnyílás	24 mm
Fejvastagság h	6,3 mm
Fej szélesség b	41 mm
Hossz L	44,5 mm
Alak, profil	Pofaalak

Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej

## Tartozék

Toldószár, 3/8 colflexibilis Teljes hossz 194 mm	635600 194
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636220 3/8
Finomfogazású kerepes hajtószár, irányváltós, 3/8 col kioldóval és forgatható markolattal	635220
Áttolható kerepes hajtószár, 3/8 col, rövid nyéllel	635900
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635400 125
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635429 125
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635400 75
„Zyklop Metal“ finomfogazású kerepes hajtószár áttolható négyszöggel, 3/8 col, kioldóval	635290
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635429 75
Keresztmarkolat, 3/8 col Teljes hossz 200 mm	635729 200
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 40 mm	635400 40
Toldószár, 3/8 colexta hosszú Teljes hossz 305 mm	635500 305
Keresztmarkolat, 3/8 colQuickRelease Teljes hossz 165 mm	635750 165
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636229 3/8
Irányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval Típus 3/8	635090 3/8
„Zyklop Metal“ irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval	635295
Toldószár, 3/8 colQuickRelease Teljes hossz 240 mm	635645 240
Kardáncsukló, 3/8 colQuickRelease Típus 3/8	636250 3/8
Toldószár, 3/8 colQuickRelease Teljes hossz 75 mm	635645 75
Toldószár, 3/8 colexta hosszú Teljes hossz 508 mm	635500 508
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635420 75

Csuklós hajtószer, 3/8 col	636000
Toldószer, 3/8 col Teljes hossz 40 mm	635420 40
Toldószer, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635420 125
T-hajtószer, 3/8 col Teljes hossz 165 mm	635700 165
Toldószer, 3/8 col Teljes hossz 160 mm	635400 160
Toldószer, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635400 240
Toldószer, 3/8 col QuickRelease Teljes hossz 160 mm	635645 160
Írányváltós kerepes hajtószer, 3/8 col, kioldóval Típus	635025
Toldószer, 3/8 col extra hosszú Teljes hossz 711 mm	635500 711
Toldószer, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635429 240
Speciális toldószer, 3/8 col	612950
T-hajtószer, 3/8 col Teljes hossz 200 mm	635720 200
„Zyklop Speed“ irányváltós finomfogazású kerepes hajtószer, 3/8 col, billenőfejjel és kioldóval	635190
Csuklós kerepes hajtószer, 3/8 col, kioldóval	635335
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636200 3/8