

**Kulcs készlet, Kulcsok száma: 8****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 611000 8 |
| GTIN | 4018754057535 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátvitel.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél; lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Tartalom:

1–1 db 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 sz. villáskulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13;
14×15; 16×17; 18×21; 19×22 méret

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|-------------|
| Kulcsok száma | 8 |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Pofaállás 1 | 15 fok |
| Pofaállás 2 | 15 fok |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |

Tartozék

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Villáskulcs Kulcsnyílások 12X13 mm | 610100 12X13 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 6X7 mm | 610100 6X7 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 10X11 mm | 610100 10X11 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 19X22 mm | 610100 19X22 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 8X9 mm | 610100 8X9 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 14X15 mm | 610100 14X15 |
| Műanyag tartó Kulcsok száma 8 | 611500 8 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 18X21 mm | 610100 18X21 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 16X17 mm | 610100 16X17 |