

**HOLEX****Biztonsági szekrény, Szélesség: 1200mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 981105 1200   |
| GTIN              | 4045197886309 |
| Árucikk kategória | 96G           |

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemez külső ház, HPL bevonatú lapokból készült belső ház. Nemesacél lábazattakarók. A polcok 64 mm-es osztásban állítható magasságúak.

Tűz esetén automatikusan záródnak a termomechanikának köszönhetően: Az ajtó max. 50 °C-nál bezár és a szellőző csatornák is bezáródnak 70 °C-nál.

Szellőző csatlakozás DN 80 csőcsonkokon keresztül.

Üzemeltetés TRGS 510 szerint (levegő elvezetés nélkül is engedélyezett!).

Földelő csatlakozás TRBS 2153 szerint (tűzforrások kerülése).

Gyűjtőedény az acél edényekre vonatkozó irányelv szerint (StaWaR, DiBt Berlin).

Szintező lábak a padló egyenetlenségek kiegyenlítéséhez.

DOM zárbetétekkel felszerelve (zárberendezéshez alkalmas).

**Kivitel reklámszöveg:**

- **Acéllemez külső ház, HPL bevonatú lapokból készült belső ház.**
- **A polcok 64 mm-es osztásban állítható magasságúak.**
- **Tűz esetén automatikusan záródnak.**
- **Földelő és szellőző csatlakozóval.**
- **DOM zárbetétekkel (zárberendezéshez alkalmas).**
- **Zárható.**

**Szabvány:**

DIN EN 14470-1 (Typ 90).

**90 Minuten fireproof (according to highest fire protection class of TRGS 510 Part 3).**

Isolierung nach DIN 4102.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

## Műszaki leírás

|   |                     |
|---|---------------------|
| Alsó csepegtető tálca térfogata   | 33 l                |
| Hasznos mélység   | 430 mm              |
| Polclapok száma   | 3                   |
| Polclapok teherbírása   | 75 kg               |
| Perforált lemez-betétek száma   | 1                   |
| Hasznos magasság  | 1700 mm             |
| Mélység   | 598 mm              |
| Szélesség   | 1190 mm             |
| Súly  | 505 kg              |
| Alsó gyűjtőtálcák száma   | 1                   |
| Hasznos szélesség   | 1087 mm             |
| Magasság  | 1935 mm             |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 75 kg               |
| Magasságállítás osztása   | 64 mm               |
| Hengerzár   | Moduláris betét     |
| Tűzálló képesség  | 90 min              |
| Termék fajtája  | Biztonsági szekrény |