



Szekrénytetőre szerelhető keringtető szűrő biztonsági szekrényekhez, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	981108 1
GTIN	4045197886316
Árucikk kategória	96G

Leírás

Kivitel:

A HOLEX szekrényzellőztető készülék levegő keringtetéses üzemmódban működik és a HOLEX 90 típusú biztonsági szekrények (981105 sz. 1200 méret) technikai szellőztetésére szolgál DIN EN 14470-1 szerint gyúlékony folyadékok tárolása esetén.

A csendes működésének köszönhetően a HOLEX veszélyes anyag szekrény szellőztető készülék ideális közvetlenül a munkakörnyezetben történő felhasználáshoz. A HOLEX veszélyes anyag szekrényzellőztető reagál a **durva részecske szennyeződésekre** (por stb.), **valamint a kilépő levegőnek a szénhidrogén gőzökkel és gázokkal való erős szennyezettségére**. A megfelelő telítettségek esetén a figyelmeztetést LED lámpák jelenítik meg.

A szekrény kilépő levegőjét az integrált **aktívszenes szűrő** megtisztítja a szénhidrogén gőzöktől és ezáltal az kivezethető a helyiség légterébe. A szűrő különlegessége a **tandem felépítésében** rejlik. Ha a fő szűrő telítődött, a második, integrált szűrő további biztonságot nyújt kb. 14 napon keresztül.

Nem terheli a helyiség levegőjét az összes oldószer gőz szinte 100%-os megszürésének köszönhetően – védi a dolgozók egészségét!

Kivitel reklámszöveg:

- **Csendes működés levegő keringtetéses üzemmódban.**
- **Tandem felépítésű integrált aktívszenes szűrővel.**
- **Durva részecske szennyeződésekhez, valamint szénhidrogén gőzökkel és gázokkal való erős szennyezett kilépő levegőhöz.**
- **Az összes oldószer gőz szinte 100%-át megszüri.**

Felhasználás reklámszöveg:

A 90 típusú HOLEX biztonsági szekrények (981105 sz.) DIN 14470-1 szerinti technikai szellőztetéséhez gyúlékony folyadékok tárolása esetén.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A veszélytelen munkavégzés biztosításához a HOLEX veszélyes anyag szekrény szellőztető készülék működését a leírásnak és az igénybevételnek megfelelően egy házon belüli szakértő technikusnak kell ellenőriznie. Ennek a vizsgálatnak a keretében ellenőrizni kell a tandem aktívszenes szűrő szennyezettségét. Ha a szenzor az aktívszenes szűrő telítettségét jelzi, azt szakemberrel ki kell cseréltetni.

Műszaki leírás

Mélység	510 mm
Magasság	210 mm
Súly	14 kg
Szélesség	310 mm
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	85 - 264 V
Hangnyomásszint	35 dB
Áramfelvétel	0,13 A
Termék fajtája	Keringető és levegő szűrő

Tartozék

Tartalék szűrő HOLEX biztonsági szekrények felső keringető szűrőjéhez Típus 1

981109 1