



Görgőző szerszám EG5 univerzális, Szárbefogó típus: VDI30



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 291505 VDI30 |
| GTIN | 4060491000077 |
| Árucikk kategória | 29F |

Leírás

Kivitel:

CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.

Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

Előny:

$R_z < 1 \mu\text{m}$ felületminőség lehetséges.

Akár 1 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).

Állandó eredmények a görgőzési erő folyamatos mérésének köszönhetően.

Felhasználás:

Mechanikus felületnemesítéshez.

Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm² szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.

Alkalmazható:

Ø tartományhoz (ajánlott): 10 mm – 100 mm

Tartalom:

Két tartalék görgő a kosárba építve.

Figyelem:

A megmunkálandó felülethez való szerszámvetét függ a revolver fajtájától (csillag / dob).

- **További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.**

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Hegyek középeltolódása f | 80 mm |
| Tekercs \emptyset | 5 mm |
| Maximális hengerelési erő | 3 kN |
| Szárbefogó típus | VDI30 |
| Kinyúlási hossz L _A | 121 mm |
| Vágásirány | Jobbos és balos |
| Termék fajtája | Simító szerszám |