



Kisméretű villáskulcs, Kulcsnyílás: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	612200 10
GTIN	4018754018611
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Nagyon vékony fejekkel. Különböző villaszög (15° és 75°), mindkét oldalon azonos kulcsnyílás.

Felhasználás:

Különösen szűk helyeken végzendő szerelési munkákhoz.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkelt bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	10 mm
Maximális pofamagasság h	3 mm
Maximális pofaszélesség b1	21 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	105 mm
Pofaállítás 1	15 fok
Pofaállítás 2	75 fok
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	lepattogzásmentes nikkelbevonatra krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

