




## Görgöző szerszám EG14 univerzális, Szárbefogó típus: S25



### Rendelési adatok

Rendelés száma	291510 S25
GTIN	4060491000091
Árucikk kategória	29F

### Leírás

#### Kivitel:

CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.  
Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

#### Előny:

$R_z < 1 \mu\text{m}$  felületminőség lehetséges.  
Akár 1 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).  
Állandó eredmények a görgőzési erő folyamatos mérésének köszönhetően.

#### Felhasználás:

Mechanikus felületnemesítéshez.  
Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm<sup>2</sup> szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.

#### Alkalmazható:

Ø tartományhoz (ajánlott): 50 mm-től

#### Figyelem:

A megmunkálandó felülethez való szerszámvetét függ a revolver fajtájától (csillag / dob).  
• **További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.**  
• **A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.**

### Műszaki leírás

Tekercs Ø	14 mm
Szár négyszög	25×25 mm
Hegyek középeltolódása f	103,6 mm
Maximális hengerelési erő	8 kN
Szárbefogó típus	S25
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	132 mm
Vágásirány	Jobbos és balos
Termék fajtája	Simító szerszám