




Görgöző szerszám EG14 univerzális, Szárbefogó típus: S32



Rendelési adatok

Rendelés száma	291510 S32
GTIN	4060491000107
Árucikk kategória	29F

Leírás

Kivitel:

CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.
Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

Előny:

$R_z < 1 \mu\text{m}$ felületminőség lehetséges.
Akár 1 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).
Állandó eredmények a görgőzési erő folyamatos mérésének köszönhetően.

Felhasználás:

Mechanikus felületnemesítéshez.
Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm² szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.

Alkalmazható:

Ø tartományhoz (ajánlott): 50 mm-től

Figyelem:

A megmunkálandó felülethez való szerszámvetét függ a revolver fajtájától (csillag / dob).
• **További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.**
• **A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.**

Műszaki leírás

Hegyek középeltolódása f	103,6 mm
Szár négyszög	32×32 mm
Maximális hengerelési erő	8 kN
Tekercs Ø	14 mm
Szárbefogó típus	S32
Kinyúlási hossz L _A	132 mm
Vágásirány	Jobbos és balos
Termék fajtája	Simító szerszám