



Kisméretű villáskulcs, Kulcsnyílás: 3,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	612200 3,5
GTIN	4018754018680
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Nagyon vékony fejekkel. Különböző villaszög (15° és 75°), mindkét oldalon azonos kulcsnyílás.

Felhasználás:

Különösen szűk helyeken végzendő szerelési munkákhoz.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkelt bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	3,5 mm
Maximális pofamagasság h	2 mm
Maximális pofaszélesség b1	10,5 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	70 mm
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	75 fok
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	lepattogzásmentes nikkelbevonatra krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

