




Görgőző szerszám EG45-40M univerzális, Szárbefogó típus: VDI40



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 291520 VDI40 |
| GTIN | 4060491000190 |
| Árucikk kategória | 29F |

Leírás

Kivitel:

CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.
Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

Előny:

$R_z < 1 \mu\text{m}$ felületminőség lehetséges.
Akár 1 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).
Állandó eredmények a görgőzési erő folyamatos mérésének köszönhetően.

Felhasználás:

Mechanikus felületnemesítéshez.
Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm² szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.

Alkalmazható:

Ø tartományhoz (ajánlott): 35 mm-től

Ajánlás:

Külső felületekhez a végén rádiusszal, egészen a sík felületig.

Figyelem:

- **További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.**
 - **A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.**
- Görgőrádiusz = 2,5 mm. Megmunkálható munkadarab rádiuszok 4 mm – 12 mm.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Maximális hengerelési erő | 4 kN |
| Tekercs Ø | 40 mm |
| Hegyek középeltolódása f | 69 mm |
| Szárbefogó típus | VDI40 |
| Kinyúlási hossz L _A | 129 mm |
| Vágásirány | Jobbos és balos |
| Termék fajtája | Simító szerszám |