

**Kulcs készlet, Kulcsok száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	611000 10
GTIN	4018754057542
Árucikk kategória	63A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.  
Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátvitel.

**Szabvány:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél; lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

**Tartalom:**

1–1 db 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 sz. villáskulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13;  
14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30 col

**Műszaki leírás**

Kulcsok száma	10
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok
Termék fajtája	Csavarkulcs

**Tartozék**

Műanyag tartó zárópánttal Kulcsok száma 11	611700 11
Villáskulcs Kulcsnyílások 8X9 mm	610100 8X9
Villáskulcs Kulcsnyílások 20X22 mm	610100 20X22
Villáskulcs Kulcsnyílások 14X15 mm	610100 14X15
Villáskulcs Kulcsnyílások 16X17 mm	610100 16X17
Villáskulcs Kulcsnyílások 21X24 mm	610100 21X24
Villáskulcs Kulcsnyílások 12X13 mm	610100 12X13
Villáskulcs Kulcsnyílások 18X19 mm	610100 18X19
Villáskulcs Kulcsnyílások 10X11 mm	610100 10X11
Villáskulcs Kulcsnyílások 27X30 mm	610100 27X30
Villáskulcs Kulcsnyílások 6X7 mm	610100 6X7