

Garant**Asztali demagnetizáló készülék DM1, Típus: 300****Rendelési adatok**

Rendelés száma	380862 300
GTIN	4045197886224
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

- Póluslap lamellás szilíciumlemezről csekély teljesítményvesztéssel az indukált örvényáramoknak köszönhetően.
- 230 V / 50 Hz vagy 115 V / 60 Hz áramellátás (átváltható).
- IP21 védettségi osztály (teljesen tokozott készülék).
- A bekapcsolt időtartam 100% (tartós üzem lehetséges).

Párbeszédablak szöveg:

QR kód fontos információk betöltéséhez.

Kiváló minőségű szilíciumkarbid felület.

Egyszerűen átkapcsolható. Alkalmas 115 V-hoz és 230 V-hoz.

A fogantyú az optimális szállításhoz integrálva van.

Felhasználás:

- A lemágnesezés a munkadarabnak a póluslap feletti azonos irányba történő egyszeri vagy többszöri elhúzásával történik, melynek során a munkadarabot mindig a póluslap teljes hossza felett végig kell húzni.
- Munkadarabok lemágnesezéséhez mágneses befogás után.
- A stabil felépítés (présöntött alumínium ház) hosszú használatot biztosít durva felhasználás mellett.

Műszaki leírás

Ház magassága	137 mm
Ház hossza	260 mm
Max. munkadarab szélesség	305 mm
Behatolási mélység	75 mm
Póluslap hossza	250 mm
Ház szélessége	315 mm
Póluslap szélesség	305 mm
Súly	36,5 kg
Teljesítményfelvétel	990 W
Demagnetizálási hatékonysági osztály (DMC)	+++
Energiaellátás	Vezetékes
Védettségi osztály	IP 21
Bekapcsolási időtartam	100 %
Termék fajtája	Lemágnesező készülék