



## Finomfogazású kerepes hajtószár, irányváltós, 3/8 col kioldóval és forgatható markolattal



### Rendelési adatok

Rendelés száma	635220
GTIN	3148517944619
Árucikk kategória	63V

### Leírás

#### Kivitel:

Hagyományos használat esetén 6°-os munkaszög, a **forgatható markolat** használata esetén 0°-os munkaszög. Kioldóval és irányváltó tárcsával jobbos és balos meghúzáshoz.

#### Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

#### Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Fogak száma: 60

### Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Teljes hossz	235 mm
Fogak száma	60
Munkaszög	0 - 6 fok
Termék fajtája	Racsni