

**Nyomaték csavarhúzó nyél, Maximális nyomaték: 500cNm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 659991 500 |
| GTIN | 2050001922328 |
| Árucikk kategória | 66F |

Leírás**Alkalmazható:**

Torx®-hoz való 659995 sz. és Torx Plus®-hoz való 659996 sz. cserélhető pengékhez, valamint 659990 sz. készlethez.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Maximális nyomaték | 500 cNm |
| Nyomatéktartomány | 60 - 500 cNm |
| Nyomaték mérési pontossága | ±6 % |
| Nyomatéktartomány | 0,6 - 5 Nm |
| Átkapcsolható leolvasás | Nm |
| Teljes hossz L | 131,4 mm |
| Mérési eljárás | Forgatónyomaték |
| Visszajelzés | kioldó |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva |
| Csatlakozó forma | cserélhető penge |
| Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás |
| A kioldási érték beállítása | előbeállítva |
| Sorozat | Dinaplus |
| Meghúzási irány | Jobbos meghúzás |
| Jegyzőkönyvezhető adatok | nem |
| Kioldás jelzése | tapintásos |
| Méréstechnika | mechanikus |
| Fixen beállított nyomaték | igen |
| Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |