



## Csapterlep kulcs Pofaalak, Kulcsnyílás: 30mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	612900 30
GTIN	4018754149186
Árucikk kategória	63A

### Leírás

**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, négyszög csatlakozással rendelkező fej meghajtószerszámok befogásához, mint a racsnit, toldószár stb.

**Felhasználás:**

A különböző meghajtó szerszámok felhasználásának lehetősége miatt nehezen hozzáférhető helyeken lévő csavarok is könnyen elérhetők vele.

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél, krómozott; korongkefézett felület (éles szélek nélkül).

**Figyelem:**

Hozzávaló meghajtó szerszámokat lásd 632000 – 641350 és 655230 – 657766 sz.

### Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Kulcsnyílás	30 mm
Fejvastagság h	8 mm
Fej szélesség b	50 mm
Hossz L	50 mm
Alak, profil	Pofaalak

Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej

## Tartozék

T-hajtósár, 3/8 col Teljes hossz 165 mm	635700 165
Speciális toldósár, 3/8 col	612950
Toldósár, 3/8 col extra hosszú Teljes hossz 508 mm	635500 508
Toldósár, 3/8 col extra hosszú Teljes hossz 711 mm	635500 711
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635400 240
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635429 75
Toldósár, 3/8 col QuickRelease Teljes hossz 75 mm	635645 75
Toldósár, 3/8 col QuickRelease Teljes hossz 240 mm	635645 240
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636220 3/8
Toldósár, 3/8 col flexibilis Teljes hossz 194 mm	635600 194
Kardáncsukló, 3/8 col QuickRelease Típus 3/8	636250 3/8
„Zyklop Metal“ irányváltós finomfogazású kerepes hajtósár, 3/8 col, kioldóval	635295
Áttolható kerepes hajtósár, 3/8 col, rövid nyéllel	635900
Keresztmarkolat, 3/8 col Teljes hossz 200 mm	635729 200
Toldósár, 3/8 col QuickRelease Teljes hossz 160 mm	635645 160
T-hajtósár, 3/8 col Teljes hossz 200 mm	635720 200
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 160 mm	635400 160
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635400 125
„Zyklop Metal“ finomfogazású kerepes hajtósár áttolható négyszöggel, 3/8 col, kioldóval	635290
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635420 125
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635429 125

Finomfogazású kerepes hajtószár, irányváltós, 3/8 col kioldóval és forgatható markolattal	635220
Irányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval Típus 3/8	635090 3/8
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635429 240
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635420 75
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 40 mm	635400 40
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636229 3/8
Csuklós hajtószár, 3/8 col	636000
Toldószár, 3/8 col extra hosszú Teljes hossz 305 mm	635500 305
Keresztmarkolat, 3/8 col QuickRelease Teljes hossz 165 mm	635750 165
Csuklós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval	635335
„Zyklop Speed“ irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 3/8 col, billenőfejjel és kioldóval	635190
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 40 mm	635420 40
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636200 3/8
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635400 75
Irányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval Típus	635025