



Kulcs készlet, Kulcsok száma: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	611000 12
GTIN	4018754057559
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátvitel.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél; lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Tartalom:

1–1 db 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 sz. villáskulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34 méret

Műszaki leírás

Kulcsok száma	12
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Villáskulcs Kulcsnyílások 6X7 mm	610100 6X7
Villáskulcs Kulcsnyílások 27X32 mm	610100 27X32
Villáskulcs Kulcsnyílások 12X13 mm	610100 12X13
Villáskulcs Kulcsnyílások 24X26 mm	610100 24X26
Villáskulcs Kulcsnyílások 18X19 mm	610100 18X19
Műanyag tartó Kulcsok száma 12	611500 12
Villáskulcs Kulcsnyílások 21X23 mm	610100 21X23
Villáskulcs Kulcsnyílások 10X11 mm	610100 10X11
Villáskulcs Kulcsnyílások 20X22 mm	610100 20X22
Villáskulcs Kulcsnyílások 30X34 mm	610100 30X34
Villáskulcs Kulcsnyílások 8X9 mm	610100 8X9
Villáskulcs Kulcsnyílások 14X15 mm	610100 14X15
Villáskulcs Kulcsnyílások 16X17 mm	610100 16X17