

Prädikthaus

Karos lemezolló, Modell: 1BR/5**Rendelési adatok**

Rendelés száma	769930 1BR/5
GTIN	2050001933379
Árucikk kategória	76L

Leírás**Kivitel:**

Stabil ollótest nemesített acélból. Mozdó, játéktmentes készánok (csak csekély súrlódási veszteség), kés különleges szászámacélból, speciálisan edzett és köszörült. Emelőkar súlykiegyenlítő rugóval a balesetek megelőzésére, minden forgó csapszeg utánállítható, minden modell fokozatmentesen beállítható alsó leszorítóval.

Könyökemelő átétellel. Vágja a lemezt és a köracélt.

Szín:

Vörösesbarna.

Figyelem:

- **Tartalék kések utólagos megrendelése esetén a következő adatok szükségesek: Gyártmány, modell, lehetőleg a gép számai is, vagy pontos méretvázlat.**
- **Kérjük vegye figyelembe: A megadott vágásteljesítmény a max. vágásteljesítmény. A felső vágási tartományban való folyamatos használat esetén a következő méretű modellt ajánljuk.**
- **A vágási teljesítmény adatok 450 N/mm^2 szakítószilárdságú anyagra vonatkoznak.**

Műszaki leírás

Vágási teljesítmény lemezvastagság	5-ig mm
------------------------------------	---------

Súly	12 kg
Modell	1BR/5
Kés hossz alul	150 mm
Kés hossza felül	173 mm
Vágásteljesítmény köracél Ø	11-ig mm
Termék fajtája	Vágó fogó

Tartozék

Tartalék kés lemezhez (felső kés) Modell 1BR/5	769932 1BR/5
Karrögzítő rugó Modell 1BR/5	769931 1BR/5
Karrögzítő rugó Modell 1BR5/2	769933 1BR5/2
Tartalék kés lemezhez (alsó kés) Modell 1BR/5	769934 1BR/5