

Peválnghees

Karos lemezolló, Modell: 1BR/4**Rendelési adatok**

Rendelés száma	769930 1BR/4
GTIN	2050001933362
Árucikk kategória	76L

Leírás**Kivitel:**

Stabil ollótest nemesített acélból. Mozgó, játéktmentes készánok (csak csekély súrlódási veszteség), kés különleges szerszámacélból, speciálisan edzett és köszörült. Emelőkar súlykiegyenlítő rugóval a balesetek megelőzésére, minden forgó csapszeg utánállítható, minden modell fokozatmentesen beállítható alsó leszorítóval.

Könyökemelő átétellel. Vágja a lemezt és a köracélt.

Szín:

Vörösesbarna.

Figyelem:

- **Tartalék kések utólagos megrendelése esetén a következő adatok szükségesek: Gyártmány, modell, lehetőleg a gép számai is, vagy pontos méretvázlat.**
- **Kérjük vegye figyelembe: A megadott vágásteljesítmény a max. vágásteljesítmény. A felső vágási tartományban való folyamatos használat esetén a következő méretű modellt ajánljuk.**
- **A vágási teljesítmény adatok 450 N/mm^2 szakítószilárdságú anyagra vonatkoznak.**

Műszaki leírás

Vágási teljesítmény lemezvastagság	4-ig mm
------------------------------------	---------

Modell	1BR/4
Kés hossz alul	120 mm
Vágásteljesítmény köracél Ø	10-ig mm
Súly	10,5 kg
Kés hossza felül	149 mm
Termék fajtája	Vágó fogó

Tartozék

Karrögző rugó Modell 1BR4/2	769933 1BR4/2
Karrögző rugó Modell 1BR/4	769931 1BR/4
Tartalék kés lemezhez (alsó kés) Modell 1BR/4	769934 1BR/4
Tartalék kés lemezhez (felső kés) Modell 1BR/4	769932 1BR/4