

Prestolingsma

Karos lemezolló, Modell: 4BR/8**Rendelési adatok**

Rendelés száma	769930 4BR/8
GTIN	2050001933393
Árucikk kategória	76L

Leírás**Kivitel:**

Stabil ollótest nemesített acélból. Mozgó, játéktmentes készánok (csak csekély súrlódási veszteség), kés különleges szerszámacélból, speciálisan edzett és köszörült. Emelőkar súlykiegyenlítő rugóval a balesetek megelőzésére, minden forgó csapszeg utánállítható, minden modell fokozatmentesen beállítható alsó leszorítóval.

Könyökemelő áttétellel. Vágja a lemezt és a köracélt. Fogazott karos áttétellel. Vág lemezeket, laposacélt, kör- és négyszögacélt. A lemezkésekkel L- és T-acélt is ki lehet vágni derékszögben és szögben, át- vagy kivágva. Ehhez a kar 2 – 3 mozgatása szükséges.

Szín:

Vörösesbarna.

Figyelem:

- **Tartalék kések utólagos megrendelése esetén a következő adatok szükségesek: Gyártmány, modell, lehetőleg a gép számai is, vagy pontos méretvázlat.**
- **Kérjük vegye figyelembe: A megadott vágásteljesítmény a max. vágásteljesítmény. A felső vágási tartományban való folyamatos használat esetén a következő méretű modellt ajánljuk.**
- **A vágási teljesítmény adatok 450 N/mm² szakítószilárdságú anyagra vonatkoznak.**

Műszaki leírás

Súly	47 kg
Vágási teljesítmény négyszög acél	18-ig mm
Kés hossza felül	186 mm
Vágásteljesítmény köracél Ø	20-ig mm
Modell	4BR/8
Vágási teljesítmény lemezvastagság	8-ig mm
Kés hossz alul	175 mm
Termék fajtája	Vágó fogó

Tartozék

Karrögzítő rugó Kivitel RECHTS	769937 RECHTS
Tartalék kés lemezhez (alsó kés) Modell 4BR/8	769934 4BR/8
Tartalék kés lemezhez (felső kés) Modell 4BR/8	769932 4BR/8