

Koken**Írányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval, Típus:**

Rendelési adatok

Rendelés száma	635050
GTIN	4991644060580
Árucikk kategória	63R

Leírás

Kivitel:

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Teljes hossz: 200 mm

Fogak száma: 24

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Szabvány	DIN 3120
Szabvány	DIN 3122
Teljes hossz	200 mm
Fogak száma	24
Munkaszög	15 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

