

**Derékszögű villáskulcs, Kulcsnyílás: 17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	612800 17
GTIN	4024089009903
Árucikk kategória	66A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, stabil szár és erős villa.

**Felhasználás:**

Nehezen hozzáférhető helyeken végzendő szereléshez.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Figyelem:**

Hozzávaló hajtószárakat a 621600 – 621800 sz. alatt talál.

**Műszaki leírás**

Furat Ø	10,5 mm
Kulcsnyílás	17 mm
Kulcs hossza L	200 mm
Fejvastagság h	6 mm
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

**Tartozék**

Hajtósár, lépcsőzetes Teljes hossz 245 mm	621800 245
Hajtósár, hengeres Øx teljes hossz 10X200 mm	621600 10X200
Hajtósár, lépcsőzetes Teljes hossz 180 mm	621800 180