



## Kulcs készlet, Kulcsok száma: 13



### Rendelési adatok

Rendelés száma	611000 13
GTIN	4018754057566
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátvitel.

#### Szabvány:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél; lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

#### Tartalom:

1–1 db 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 sz. villáskulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41 méret

### Műszaki leírás

Kulcsok száma	13
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok
Termék fajtája	Csavarkulcs

### Tartozék

Villáskulcs Kulcsnyílások 8X9 mm	610100 8X9
Villáskulcs Kulcsnyílások 36X41 mm	610100 36X41
Villáskulcs Kulcsnyílások 27X32 mm	610100 27X32
Villáskulcs Kulcsnyílások 16X17 mm	610100 16X17
Villáskulcs Kulcsnyílások 30X34 mm	610100 30X34
Villáskulcs Kulcsnyílások 6X7 mm	610100 6X7
Villáskulcs Kulcsnyílások 21X23 mm	610100 21X23
Villáskulcs Kulcsnyílások 20X22 mm	610100 20X22
Villáskulcs Kulcsnyílások 12X13 mm	610100 12X13
Villáskulcs Kulcsnyílások 14X15 mm	610100 14X15
Villáskulcs Kulcsnyílások 10X11 mm	610100 10X11
Villáskulcs Kulcsnyílások 18X19 mm	610100 18X19
Villáskulcs Kulcsnyílások 24X26 mm	610100 24X26