



## „Zyklop Metal“ irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval



### Rendelési adatok

Rendelés száma	635295
GTIN	4013288174048
Árucikk kategória	63F

### Leírás

**Kivitel:**

Átkapcsoló karral jobbos és balos hajtáshoz. Kioldóval.

**Szabvány:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Alapanyag:**

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

**Alkalmazható :**

Kézi működtetésű dugókulcs fejek.

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Fogak száma: 72

### Műszaki leírás

Gyártó jelölése	8004 B
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Teljes hossz	222 mm
Fogak száma	72
Munkaszög	5 fok
Alapanyag	Króm molibdén acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Racsní

