

HOLEX®**Írányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval****Rendelési adatok**

Rendelés száma	635120
GTIN	4045197162656
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:**DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Teljes hossz: 195 mm

Fogak száma: 38

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Szabvány	DIN 3120
Szabvány	DIN 3122
Teljes hossz	195 mm
Fogak száma	38
Munkaszög	9,5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

