



Derékszögű villáskulcs, Kulcsnyílás: 19mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	612800 19
GTIN	4024089009910
Árucikk kategória	66A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, stabil szár és erős villa.

Felhasználás:

Nehezen hozzáférhető helyeken végzendő szereléshez.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

Hozzávaló hajtószárakat a 621600 – 621800 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	19 mm
Furat Ø	12,5 mm
Kulcs hossza L	200 mm
Fejvastagság h	7 mm
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Hajtósár, hengeres Øx teljes hossz 12X250 mm	621600 12X250
Hajtósár, lépcsőzetes Teljes hossz 245 mm	621800 245
Hajtósár, lépcsőzetes Teljes hossz 180 mm	621800 180