



Csapterlep kulcs Pofaalak, Kulcsnyílás: 13mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	612900 13
GTIN	4018754003501
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, négyszög csatlakozással rendelkező fej meghajtoszerszámok befogásához, mint a racsní, toldószár stb.

Felhasználás:

A különböző meghajtó szerszámok felhasználásának lehetősége miatt nehezen hozzáférhető helyeken lévő csavarok is könnyen elérhetők vele.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott; korongkefézett felület (éles szélek nélkül).

Figyelem:

Hozzávaló meghajtó szerszámokat lásd 632000 – 641350 és 655230 – 657766 sz.

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Kulcsnyílás	13 mm
Fejvastagság h	6,3 mm
Fej szélesség b	25,4 mm
Hossz L	34,3 mm
Alak, profil	Pofaalak

Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Írányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval Típus	635025
Keresztmarkolat, 3/8 colQuickRelease Teljes hossz 165 mm	635750 165
„Zyklop Metal“ írányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval	635295
Csuklós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval	635335
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 40 mm	635420 40
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635429 240
Toldószár, 3/8 colQuickRelease Teljes hossz 75 mm	635645 75
Áttolható kerepes hajtószár, 3/8 col, rövid nyéllel	635900
Toldószár, 3/8 colflexibilis Teljes hossz 194 mm	635600 194
Toldószár, 3/8 colextra hosszú Teljes hossz 508 mm	635500 508
Csuklós hajtószár, 3/8 col	636000
„Zyklop Speed“ írányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 3/8 col, billenőfejjel és kioldóval	635190
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636220 3/8
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635400 125
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 40 mm	635400 40
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635420 125
Toldószár, 3/8 colextra hosszú Teljes hossz 305 mm	635500 305
Keresztmarkolat, 3/8 col Teljes hossz 200 mm	635729 200
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635429 75
„Zyklop Metal“ finomfogazású kerepes hajtószár áttolható négyszöggel, 3/8 col, kioldóval	635290
Toldószár, 3/8 colQuickRelease Teljes hossz 160 mm	635645 160

Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635400 75
Kardáncsukló, 3/8 col QuickRelease Típus 3/8	636250 3/8
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636229 3/8
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635429 125
Speciális toldószár, 3/8 col	612950
T-hajtószár, 3/8 col Teljes hossz 200 mm	635720 200
Toldószár, 3/8 col QuickRelease Teljes hossz 240 mm	635645 240
Finomfogazású kerepes hajtószár, irányváltós, 3/8 col kioldóval és forgatható markolattal	635220
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635420 75
Toldószár, 3/8 col extra hosszú Teljes hossz 711 mm	635500 711
Irányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval Típus 3/8	635090 3/8
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635400 240
T-hajtószár, 3/8 col Teljes hossz 165 mm	635700 165
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 160 mm	635400 160
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636200 3/8