

Koken**Csuklós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval****Rendelési adatok**

Rendelés száma	635335
GTIN	4991644061150
Árucikk kategória	63R

Leírás**Kivitel:**

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Teljes hossz	285 mm
Fogak száma	24
Munkaszög	15 fok
Termék fajtája	Racsní