

**Villáskulcs, krómozott, Kulcsnyílások: 25X28mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	610950 25X28
GTIN	4045197441485
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

Maximális pofamagasság h	9 mm
Maximális pofaszélesség b1	56 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	28 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	25 mm
Maximális pofaszélesség b2	62 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	274 mm
Szabvány	ISO 3318
Szabvány	DIN 3110
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok

Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs