

**Kulcs készlet, Kulcsok száma: 11ZOLL****Rendelési adatok**

Rendelés száma	611000 11ZOLL
GTIN	4018754080779
Árucikk kategória	63A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátvitel.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél; lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Tartalom:

1–1 db 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 sz. villáskulcs: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 25/32×13/16; 7/8×15/16; 1.1/8×1.5/16 col textil felgöngyölhető tokban

Műszaki leírás

Kulcsok száma	11
Kulcsnyílás méret	Colos
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Villáskulcs, col Típus 19	610120 19
Villáskulcs, col Típus 8	610120 8
Villáskulcs, col Típus 22	610120 22
Villáskulcs, col Típus 32	610120 32
Villáskulcs, col Típus 1	610120 1
Villáskulcs, col Típus 3	610120 3
Műanyag tartó Kulcsok száma 12	611500 12
Villáskulcs, col Típus 13	610120 13
Villáskulcs, col Típus 9	610120 9
Villáskulcs, col Típus 10	610120 10
Villáskulcs, col Típus 16	610120 16
Villáskulcs, col Típus 18	610120 18
Villáskulcs, col Típus 5	610120 5