

Koken**Toldósár, 3/8 col „Wobble-Fix“, Teljes hossz: 150mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	635635 150
GTIN	4991644062355
Árucikk kategória	63R

Leírás

Kivitel:

Két fokozatú toldósár. A billenthető toldósár reteszeléssel rögzíthető (15°-ig).

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Műszaki leírás

Teljes hossz	150 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Négyszög Wobble-Fix-szel	Billentési szög
Termék fajtája	Extensionrod