



## Kisméretű villáskulcs, Kulcsnyílás: 6mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	612200 6
GTIN	4018754018574
Árucikk kategória	63A

### Leírás

**Kivitel:**

Nagyon vékony fejekkel. Különböző villaszög (15° és 75°), mindkét oldalon azonos kulcsnyílás.

**Felhasználás:**

Különösen szűk helyeken végzendő szerelési munkákhoz.

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

### Műszaki leírás

Maximális pofamagasság h	2 mm
Maximális pofaszélesség b1	12,6 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	6 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	78 mm
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	75 fok
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	lepattogzásmentes nikkelbevonatra krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

